

Conexión superior de PVC a través del techo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Permite ocultar los conductores de protección contra rayos en cielorrasos o en paredes

Se conecta a un tubo de PVC existente en el techo

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Material de conexión, conductor en línea	Material de conexión, conductor en paralelo	Altura (H)	Diámetro exterior (OD)
LPA664	Aluminum, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Desnudo	Aluminio	Aluminio	136.8 mm	33.4 mm


Número de catálogo	Material	Acabado	Material de conexión, conductor en línea	Material de conexión, conductor en paralelo	Altura (H)	Diámetro exterior (OD)
LPC664A	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Desnudo	Cobre	Aluminio	136.8 mm	33.4 mm
LPC664BI	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Desnudo	Cobre	Bimetálico	136.8 mm	33.4 mm
LPC664L	Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Estañado	Cobre estañado	Cobre estañado	136.8 mm	33.4 mm
LPC664	Copper, Polyvinylchloride, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Desnudo	Cobre	Cobre	136.8 mm	33.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
LPA664	0.17 kg
LPC664A	0.3 kg
LPC664BI	0.37 kg
LPC664L	0.45 kg
LPC664	0.45 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siempre consulte al fabricante del techo o al propietario acerca de los materiales intermitentes.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE