


Mango de insertor/extractor tipo XL; 10 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

20817-874



Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500 N (por par). Robusto tablero de fijación a través de tornillos dobles. La función de inserción será apoyada por una pieza de teclado que será ensamblada en el riel horizontal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500 N (por par)

Mango en PA, reforzado con fibra de vidrio, UL 94V 0

Fijación robusta de la placa con fijación de doble perno

Se pueden instalar microinterruptores

Manija simétrica, idéntica en la parte superior / inferior

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Maneja

Tipo: Insertor/extractor

Compatible con: Paneles frontales

Tipo de mango: XL

Anchura: 20.1mm

Material: Aleación de zinc; Poliamida

Color: Jet Black

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Cantidad del paquete: 10

Código de color: RAL 9005

Fondo: 42.39mm

Gross Weight: 0.374kg

Altura: 73.57mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene los paneles frontales por separado y Micro interruptor.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE