

Riel horizontal, Trasero, Tipo H-ST, Pesado, Estándar, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34560-584



Combinations of horizontal rails and side panels

		+ = can be combined			- = combination not recommended
Height > 2		-	+	+	Adhesive kit required
Height > 2		+	Adhesive kit, flexible for aluminum	Adhesive kit, strong and Adhesive kit for primary attachment	+
Height < 1		Adhesive kit, light	Adhesive kit, flexible	+	+
Height < 1		+	+	-	-
Horizontal rail		Light < 1	Thickener > 2	Strong > 2	Fastener > 2

El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane. El aislamiento se realiza mediante una tira de aislamiento.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para montaje indirecto del backplane con la tira del aislamiento

Estándar donde las demandas mecánicas son altas (H-ST)

Montaje superior e inferior

< 28 HP no impreso

Extrusión de aluminio, acabado anodizado, superficie de contacto conductora, con marcas HP

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Longitud: 431.8mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO

Tipo de producto: Carril horizontal

Tipo: Pesado, ST

Compatible con: Subpistas; Casos

Net Weight: 0.13kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiples. El precio es por artículo individual.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE