


PropacPRO Case Design Elements



Para individualizar el diseño del caso PropacPRO. Los elementos se atornillarán desde la parte trasera del marco fundido a presión.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para individualizar el diseño del caso

Disponible en 3 formas y dos colores

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Compatible con:	Casos
Tipo de producto:	Perfil de esquina
Familia de productos:	PropacPRO

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Tipo	Código de color	Color	Envío rápido
20850-299	42HP	Redondeado	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-184	42HP	Redondeado	RAL 7035	Gris claro	No

Número de catálogo	Ancho del rack	Tipo	Código de color	Color	Envío rápido
20850-190	42HP	Cuadrado	RAL 7035	Gris claro	No
20850-196	42HP	Triángulo	RAL 7035	Gris claro	No
20850-315	42HP	Cuadrado	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-331	42HP	Triángulo	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-300	63HP	Redondeado	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-185	63HP	Redondeado	RAL 7035	Gris claro	No
20850-191	63HP	Cuadrado	RAL 7035	Gris claro	No
20850-197	63HP	Triángulo	RAL 7035	Gris claro	No
20850-316	63HP	Cuadrado	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-332	63HP	Triángulo	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-301	84HP	Redondeado	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-186	84HP	Redondeado	RAL 7035	Gris claro	No
20850-192	84HP	Cuadrado	RAL 7035	Gris claro	No
20850-198	84HP	Triángulo	RAL 7035	Gris claro	No
20850-317	84HP	Cuadrado	RAL 5007	Azul brillante	No
20850-333	84HP	Triángulo	RAL 5007	Azul brillante	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tamaño 28 HP y otros colores disponibles bajo petición.

No se puede combinar con el capó delantero.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE