


RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado



La unidad Disply permite la configuración local, puesta en marcha y supervisión de la puerta trasera RackChiller. Incorpora una pantalla de panel LCD y 6 teclas de función. Se instala directamente en el panel externo del refrigerador y se conecta al cableado precableado dentro de la unidad.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Pantalla monocromática 72 x 36 mm, 132x64 píxeles

6 teclas de función permiten el acceso directo a alarmas, información y menús de configuración

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Panel de pantalla/operador

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Cantidad del paquete	Fondo	Altura	Familia de productos	Anchura
23130-599	Pasivo	1	30.16mm	81.5mm	RackChiller	156mm
23130-621	Activo	1	26.21mm	78.9mm	RackChiller	153.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
--------------------	--------------

23130-599	No
23130-621	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RackChiller Controlador de puerta trasera requerido. Esto está incluido en la versión activa, por favor utilice 21130-594 para la versión pasiva.

Para un funcionamiento sin problemas, se recomienda utilizar el juego de conexión de agua y los accesorios opcionales.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE