


# Tira de zócalo, IEC C19



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas IEC C19.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tiras de zócalo con zócalos C19 IEC

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Cable de conexión de 2 m, con conector según IEC 60309

Altura de montaje 1 U

## ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Color:</b>            | Gris                |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
| 60110-280          | IEC C19                   | 8                            | No               | 230V       | 1                    | 44mm  |

| Número de catálogo | Tipo de tomade corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
| 60110-282          | IEC C19                  | 12                           | No               | 230V       | 1                    | 44mm  |
| 60110-281          | IEC C19                  | 12                           | No               | 230V       | 1                    | 44mm  |

| Table 2/2          |           |        |          |              |
|--------------------|-----------|--------|----------|--------------|
| Número de catálogo | Acabado   | Altura | Longitud | Envío rápido |
| 60110-280          | Anodizado | 44mm   | 438.5mm  | No           |
| 60110-282          | Anodizado | 44mm   | 947.5mm  | No           |
| 60110-281          | Anodizado | 44mm   | 947.5mm  | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>North America</b><br>All locations<br>+1.763.422.2661<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Europe</b><br>Straubenhardt, Germany<br>+49.7082.794.0<br>Betschdorf, France<br>+33.3.88.90.64.90<br>Warsaw, Poland<br>+48.22.209.98.35<br>Assago, Italy<br>+39.02.932.7141<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Asia</b><br>Shanghai, China<br>+86.21.2412.6943<br>Qingdao, China<br>+86.532.8771.6101<br>Singapore<br>+65.6768.5800<br>Shin-Yokohama, Japan<br>+81.45.476.0271<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Middle East &amp; India</b><br>Dubai, United Arab Emirates<br>+971.4.378.1700<br>Bangalore, India<br>+91.80.6715.2001<br>Istanbul, Turkey<br>+90.216.250.7374<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE