


Panel frontal de ATCA, perfil de Al, reforzado con carga de resorte



Panel frontal AdvancedTCA para mango de IEA con muelle con pieza final fundida a presión.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Configuración: Panel frontal con mango IEA (con/sin carga de resorte)

Al extrusión; para malla EMC sellado


ESPECIFICACIONES

- Fondo (D): 1mm
- Ancho del rack: 6HP
- Altura del rack: 8U
- Material: Aluminio
- Tipo de accesorio: Panel frontal
- Tipo de producto: Panel frontal

Table 1/2						
Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Acabado frontal	Acabado trasero	Acabado	Altura (H)
31596-899	1	Émbolo	Crudo	Crudo	Pasivado	323.15mm
31596-900	1	Palanca	Crudo	Crudo	Pasivado	323.15mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
31596-899	29mm	No
31596-900	29mm	No

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE