


Interscale para NUC empotrado, refrigerado por conducción, 44 x 112 x 107 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

14830-002



Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para placas eNUC, basada en la innovadora y flexible plataforma interscala nVent SCHROFF.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Caso modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, cubierta superior y panel frontal

Cumple con el estándar SDT.03 embeddedNUC <http://www.sget.org/standards.html>

Recortes específicos para IES MB95 cartón NUC embebido (<http://en.ies.de/>)

Protección EMC integrada

Disipador de calor integrado en la cubierta superior con aletas de calor de 5 mm

La construcción rígida requiere solo dos tornillos

Color RAL 7016

Fijación de tacos de montaje a bordo

Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones, e impresión de pantalla disponible

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Caso de factor de forma pequeño
Familia de productos: Interescala
Tipo: Escritorio
Altura: 43.7mm
Anchura: 112mm
Fondo: 106.5mm
Material: Aluminio
Color: Gris antracita
Código de color: RAL 7016
Acabado: Polvo recubierto
Grado de protección: IP20
Refrigeración: Conducción enfriada
Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solo los accesorios de Interscale enumerados son compatibles.

Casos modificados o personalizados a petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y/o la muerte y/o anular la garantía.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE