

Panel frontal, plano, con ranura para acero inoxidable EMC Junta



Panel frontal, plano, con ranura para junta EMC de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal plano, Aluminio, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Para junta de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

Fondo:	2.5mm
Altura del rack:	4U
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango
Apantallamiento EMC:	No (Retrofitable)

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero
--------------------	----------------	----------------------	---------	-------------------	-----------------	-----------------

30846-681	42HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo
30846-682	63HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo

Table 2/2					
Número de catálogo	Bordes tratados	De conformidad con	Altura	Anchura	Envío rápido
30846-681	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	213mm	No
30846-682	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	319.7mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE