


Base de terminal aéreo, montaje en tubo, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Monta el terminal aéreo en un tubo horizontal o vertical usando el adaptador de extensión de ángulo recto

Se suministra con mordaza de cable para sostener el cable cerca del tubo

ESPECIFICACIONES


Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)
LPA37158	Aluminio		5/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPA37112	Aluminio		1/2" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC371L58	Cobre	Estañado	5/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC37112	Cobre		1/2" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)
LPC37138	Cobre		3/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC37158	Cobre		5/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC371L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC371L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
LPA37158	0.29 kg
LPA37112	0.29 kg
LPC371L58	0.65 kg
LPC37112	0.65 kg
LPC37138	0.65 kg
LPC37158	0.65 kg
LPC371L12	0.65 kg
LPC371L38	0.65 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE