


Soldadora completa doble TB5 de cable a alma de raíl, de señal



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro del raíl de 85 a 140 lb.

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" pestaña	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Termoplástico	12 lb ASCE	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1 1/2" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Termoplástico	Riel de viga RI60	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE