

# Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin

## Power Utilities



Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Enable grounding of the front area (protection class 1)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20119-161          | 21 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Conductivo      | No              |
| 20119-163          | 42 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20119-162          | 28 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Conductivo      | No              |
| 20119-160          | 14 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Conductivo      | No              |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Acabado frontal | Acabado trasero | Borde tratados |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 20119-159          | 7 HP           | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Conductivo      | No             |

Table 2/3

| Número de catálogo | De conformidad con              | Apantallamiento o EMC | Altura   | Material | Tipo de producto | Altura del rack |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------------|-----------------|
| 20119-161          | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                    | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    | 3 U             |
| 20119-163          | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                    | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    | 3 U             |
| 20119-162          | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                    | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    | 3 U             |
| 20119-160          | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                    | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    | 3 U             |
| 20119-159          | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                    | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    | 3 U             |

Table 3/3

| Número de catálogo | Tipo                    | Anchura  |
|--------------------|-------------------------|----------|
| 20119-161          | Panel frontal sin mango | 106.3 mm |
| 20119-163          | Panel frontal sin mango | 213 mm   |
| 20119-162          | Panel frontal sin mango | 141.9 mm |
| 20119-160          | Panel frontal sin mango | 70.8 mm  |
| 20119-159          | Panel frontal sin mango | 35.2 mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## **ADVERTENCIA**

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.