

Varistar CP Base Plate, One-Piece

Power Utilities

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.

CARACTERÍSTICAS

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Color	Código de color	De conformidad con
21630-320	600 mm	300 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-628	600 mm	300 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-322	600 mm	600 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-323	600 mm	800 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-324	600 mm	900 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-325	600 mm	1000 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-326	600 mm	1100 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-327	600 mm	1200 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-629	600 mm	600 mm		Gris negro	RAL 7021	

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Color	Código de color	Deconformidad con
21630-630	600 mm	800 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-631	600 mm	900 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-632	600 mm	1000 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-633	600 mm	1100 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-634	600 mm	1200 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-826	600 mm	600 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-827	600 mm	800 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-828	600 mm	900 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-829	600 mm	1000 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-830	600 mm	1100 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-831	600 mm	1200 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-330	800 mm	600 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-635	800 mm	600 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-832	800 mm	600 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-331	800 mm	800 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-332	800 mm	900 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-333	800 mm	1000 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-334	800 mm	1100 mm		Gris negro	RAL 7021	

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Color	Código de color	Deconformidad con
21630-335	800 mm	1200 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-636	800 mm	800 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-637	800 mm	900 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-638	800 mm	1000 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-639	800 mm	1100 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-640	800 mm	1200 mm		Gris negro	RAL 7021	
21630-833	800 mm	800 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-834	800 mm	900 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-835	800 mm	1000 mm		Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-836	800 mm	1100 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-837	800 mm	1200 mm	IP20	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Tipo de producto	Compatible con
21630-320	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-628	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-322	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-323	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-324	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-325	Acero	Gabinete / base de bastidor	

Número de catálogo	Material	Tipo de producto	Compatible con
21630-326	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-327	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-629	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-630	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-631	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-632	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-633	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-634	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-826	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-827	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-828	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-829	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-830	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-831	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-330	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-635	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-832	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-331	Acero	Gabinete / base de bastidor	

Número de catálogo	Material	Tipo de producto	Compatible con
21630-332	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-333	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-334	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-335	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-636	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-637	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-638	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-639	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-640	Acero	Gabinete / base de bastidor	
21630-833	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-834	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-835	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-836	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP
21630-837	Acero	Gabinete / base de bastidor	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.