

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARACTERÍSTICAS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de bloqueo
21630-521	24 U	1200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-522	24 U	1200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-523	29 U	1400 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-524	29 U	1400 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-525	33 U	1600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-526	33 U	1600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-527	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-528	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de bloqueo
21630-529	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-530	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 4 puntos
21630-531	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 5 puntos
21630-532	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 5 puntos

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Grado de protección
21630-521	Puerta de gabinete	IP55
21630-522	Puerta de gabinete	IP55
21630-523	Puerta de gabinete	IP55
21630-524	Puerta de gabinete	IP55
21630-525	Puerta de gabinete	IP55
21630-526	Puerta de gabinete	IP55
21630-527	Puerta de gabinete	IP55
21630-528	Puerta de gabinete	IP55
21630-529	Puerta de gabinete	IP55
21630-530	Puerta de gabinete	IP55
21630-531	Puerta de gabinete	IP55
21630-532	Puerta de gabinete	IP55

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.