

Enlace de puente de raíl, energía, estilo W



CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES


Estilo de terminal de conexión: W

Table 1/1

Número de catálogo	Aislado	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Diámetro (Ø)
PBW12J72B	No	Cobre	Bare, Estañado	2/0 Ropelay	1828.8mm	12.04 mm
PBW12Q42B	No	Cobre	Bare, Estañado	4/0 Concéntrico	1066.8mm	13.41 mm
PBW12Q48B	No	Cobre	Bare, Estañado	4/0 Concéntrico	1219.2mm	13.41 mm
PBW12S56B	No	Cobre	Bare, Estañado	4/0 Ropelay	1422.4mm	15.21 mm

Número de catálogo	Aislado	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Diámetro (Ø)
PBW12W14B	No	Cobre	Bare, Estañado	250 kcmil Ropelay	355.6mm	16.59 mm
PBW12W48B	NoEFS_PBW12 W48B	Cobre	Bare, Estañado	250 kcmil Ropelay	1219.2mm	16.59 mm
PBW12W54B	No	Cobre	Bare, Estañado	250 kcmil Ropelay	1371.6mm	16.59 mm
PBW12W55B	No	Cobre	Bare, Estañado	250 kcmil Ropelay	1397mm	16.59 mm
PBW13S36B	No	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	500 kcmil Ropelay	914.4mm	23.42 mm
PBW13S66B	No	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	500 kcmil Ropelay	1676.4mm	23.42 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE