

Kit de soporte de barra colectora plano ajustable



CERTIFICACIONES





CARACTERÍSTICAS

El kit incluye raíl, aislantes y brazos de extensión montables

Distancias ajustables entre fases

Se ajusta rápidamente para recibir varios espesores de barras colectoras

Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito

Brinda excelente protección eléctrica para el equipo

Trifásico con circuito neutro

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/3							
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)	Temperatura de funcionamiento	De conformidad con	Grado de inflamabilidad	


AFBS-B600	504971	Acero, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------

Table 2/3							
Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Altura (H)	Anchura (W)	A	
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm	

Table 3/3							
Número de catálogo	Número de artículo	В	С	Diámetro del tornillo (Sc)	Peso por unidad		
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg		

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.