nVent | HOFFMAN

We connect and protect

# Kit de panel para rack sísmico



Se utiliza al convertir un gabinete estándar autosoportado en un gabinete sísmico autosoportado. El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho. El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados por EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel. Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos. Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra. El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

## CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza al convertir un gabinete autosoportado estándar en un gabinete autosoportado sísmico.
- El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho.
- El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados según EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel.
- Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos.
- Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra.
- El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Color | Código de color | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A72P36RP | 35457 | Acero suave | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035 | 2.66mm |
| A72P36RPC | 35453 | Acero suave | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035 | 2.66mm |
| A90P36RP | 35461 | Acero suave | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035 | 2.66mm |
| A90P36RPC | 35455 | Acero suave | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035 | 2.66mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.