

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding

Power Utilities



Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly

Installed load up to 11 kg

Subrack can be used with slide rails

Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Threaded insert pre-fitted

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Mango incluido
24553-494	6 U	355 mm	1	Conector DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	No

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Mango incluido
24553-493	6 U	295 mm	1	Conector DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm	No
24553-492	6 U	235 mm	1	Conector DIN	160 mm, 220 mm	No
24553-194	3 U	355 mm	1	Conector DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	No
24553-193	3 U	295 mm	1	Conector DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm	No
24553-192	3 U	235 mm	1	Conector DIN	160 mm, 220 mm	No

Table 2/2

Número de catálogo	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto	Ancho del rack	Carga estática
24553-494	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis	84 HP	11 kgf
24553-493	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis	84 HP	11 kgf
24553-492	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis	84 HP	11 kgf
24553-194	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis	84 HP	11 kgf
24553-193	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis	84 HP	11 kgf
24553-192	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis	84 HP	11 kgf

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.