

# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Pesado, Blindaje Retrofit, Manija Frontal

Subrack blindado no EMC para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX y mango frontal.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (tox-frío soldado)

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Resistencia a golpes y vibraciones hasta 5 g

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carga instalada hasta 15 kg

Versión con manijas frontales

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabado:</b>	Anodizado; Pasivado

**Apantallamiento EMC:** No

**Tipo de producto:** Subrack/chasis

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24567-161	3U	175mm	1	Plano trasero	160mm	Acero inoxidable EMC
24567-162	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC
24567-163	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC
24567-164	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC
24567-461	6U	175mm	1	Plano trasero	160mm	Acero inoxidable EMC
24567-462	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC
24567-463	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC
24567-464	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24567-161	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-162	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-163	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-164	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-461	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	Deconformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24567-462	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-463	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-464	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
24567-161	RoHS	No
24567-162	RoHS, DB	No
24567-163	DB, RoHS	No
24567-164	RoHS, DB	No
24567-461	RoHS, DB	No
24567-462	DB, RoHS	No
24567-463	RoHS, DB	No
24567-464	DB, RoHS	No

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**