

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking

Power Utilities

IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

CARACTERÍSTICAS

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

Lever handle with push button

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	De conformidad con
21630-876	33 U	1600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-877	33 U	1600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-878	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-879	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-880	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-881	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-882	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Deconformidad con
21630-883	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de bloqueo	Material	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo	Compatible con
21630-876	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-877	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-878	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-879	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-880	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-881	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-882	Bloqueo de 5 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-883	Bloqueo de 5 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero, perforada	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.