

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking

Power Utilities

IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

CARACTERÍSTICAS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	De conformidad con
21630-752	33 U	1600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-753	33 U	1600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-754	38 U	600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-755	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-756	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-757	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Deconformidad con
21630-758	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-759	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/3

Número de catálogo	Tipo de bloqueo	Material	Tipo de producto	Grado de protección	Ancho del rack	Tipo
21630-752	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55		Puerta de acero, llana
21630-753	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	800 HP	Puerta de acero, llana
21630-754	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55		Puerta de acero, llana
21630-755	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55		Puerta de acero, llana
21630-756	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55		Puerta de acero, llana
21630-757	Bloqueo de 4 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55		Puerta de acero, llana
21630-758	Bloqueo de 5 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55		Puerta de acero, llana
21630-759	Bloqueo de 5 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55		Puerta de acero, llana

Table 3/3

Número de catálogo	Compatible con
21630-752	Varistar CP
21630-753	Varistar CP
21630-754	Varistar CP
21630-755	Varistar CP
21630-756	Varistar CP

Número de catálogo	Compatible con
21630-757	Varistar CP
21630-758	Varistar CP
21630-759	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE