

# Diapositiva telescópica universal, 1 U

Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 39 kg.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para fijar la extensión / cajón)

Capacidad de carga estática por par 23 - 39 kg

Puede ser eliminado

Longitud de extensión > 100 %

Ancho de carril k = 9,7 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 429 mm

## ESPECIFICACIONES

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Material:</b>         | Acero                   |
| <b>Tipo de producto:</b> | Diapositiva telescópica |
| <b>Acabado:</b>          | Zinc plateado           |

Table 1/1

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Carga estática | Tipo      | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| 20110-090          | 356mm    | 2                    | 39kg           | Universal | No           |

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Carga estática | Tipo      | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| 20110-091          | 406mm    | 2                    | 36kg           | Universal | No           |
| 20110-092          | 457mm    | 2                    | 34kg           | Universal | No           |
| 20110-093          | 508mm    | 2                    | 32kg           | Universal | No           |
| 20110-094          | 559mm    | 2                    | 29kg           | Universal | No           |
| 20110-095          | 610mm    | 2                    | 27kg           | Universal | No           |
| 20110-096          | 660mm    | 2                    | 23kg           | Universal | No           |
| 20110-097          | 711mm    | 2                    | 23kg           | Universal | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los rieles telescópicos universales también se pueden montar sin componentes adicionales en aplicaciones no estándar, esto también en otros gabinetes de 19".

Para montar en el avión de 19" por favor ordene el kit de montaje por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**