

Base de terminal aéreo, montaje vertical, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para usar sobre superficies verticales

Acepta disposiciones verticales u horizontales del cable

Para la sujeción del cable de tensión positiva del perno

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPA31858	Aluminio		5/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPA31812	Aluminio		1/2" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPC31838	Cobre		3/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC31858	Cobre		5/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC318L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC31812	Cobre		1/2" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC318L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA31858	77 mm	0.13 kg
LPA31812	77 mm	0.13 kg
LPC31838	77 mm	0.38 kg
LPC31858	77 mm	0.38 kg
LPC318L38	77 mm	0.38 kg
LPC31812	77 mm	0.38 kg
LPC318L12	77 mm	0.38 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE