

Enlace de juntas de raíl, energía



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: C


Material: Cobre

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
PBC1S59B		Copper Plated, Pregalvanized, Estañado	2/0 Compuesto varado	198.4 mm	34.9 mm	12.04 mm
PBC1S6A13B		Copper Plated, Pregalvanized, Estañado	3/0 Compuesto	273.1 mm	34.9 mm	14.5 mm
CBX5	515060	Desnudo	95 mm ² varados	180 mm	30 mm	14.28 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
CBX5L	515100	Desnudo	95 mm ² varados	405 mm	30 mm	14.28 mm
PBC12W36B		Bare, Cobre plateado	250 kcmil Ropelay	857.3 mm	34.9 mm	16.59 mm
PBC12W24B		Bare, Cobre plateado	250 kcmil Ropelay	552.5 mm	34.9 mm	16.59 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE