

# Herramienta de cizallanamiento manual MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Corta el nVent ERIFLEX Flexibar rápidamente y con precisión sin rebabas o deformaciones

Corta a través del aislamiento sin dañarlo

Cizallanamiento máx. nVent ERIFLEX Flexibar 5 x 32 x 1

Soporte ajustable para realizar cortes repetitivos e idénticos

El soporte y el indicador permiten realizar cortes fáciles a 45°

El borde de elastómero junto a la cuchilla evita el atascamiento debido a las virutas

Cuchilla de reemplazo disponible

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material           | Grosor del conductor | Ancho del conductor | Fondo | Altura |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------|--------|
| MFSHT-2            | 559146             | Acero,<br>Aluminum | 5 mm                 | 32 mm Max           | 200mm | 750 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------|-----------------|
| MFSHT-2            | 559146             | 160 mm  | 6 kg            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La herramienta debe colocarse en un banco.

No utilizar para cortar barras colectoras sólidas.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE