

T-Series Vertical Filler Material Kit



T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

CARACTERÍSTICAS

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are for one-time use

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá
RBT121018B	Longitud estándar	38 mm	#12	
RBT4101B	Longitud estándar	12 mm	#4	10M
RBT5101B	Longitud estándar	16 mm	#5	15M
RBT6101B	Longitud estándar	20 mm	#6	20M
RBT7101B	Longitud estándar	22 mm	#7	
RBT81011B	Longitud extendida	25 mm	#8	25M
RBT8101B	Longitud estándar	25 mm	#8	25M

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá
RBT91011B	Longitud extendida	28 mm	#9	30M
RBT9101B	Longitud estándar	28 mm	#9	30M
RBT10911B	Longitud extendida	32 mm	#10	
RBT1091B	Longitud estándar	32 mm	#10	
RBT111011B	Longitud extendida	36 mm	#11	35 MILLONES
RBT11101B	Longitud estándar	36 mm	#11	35 MILLONES
RBT14101B	Longitud estándar	43 mm	#14	45 MILLONES
RBT1891B	Longitud estándar	57 mm	#18	55 MILLONES

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Vertical Top Packing, (3) Vertical Bottom Packing, (4) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (5) Crucible Ceramic and Disk.

Filler Material Kit Components				
Filler Material Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube
RBT4101B	RBF40	RBS354710 RBS354710	RBS5037	RBS5039
RBT5101B	RBF40	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT6101B	RBF50	RBS35473.5 RBS35477	RBS5037	RBS5038
RBT7101B	RBF50	RBS35474 RBS35478	RBS5037	RBS5038
RBT81011B	RBF70	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT8101B	RBF55	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT91011B	RBF90	RBS354711 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT9101B	RBF80	RBS354711 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT10911B	RBF105	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT1091B	RBF90	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT111011B	RBF125	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT11101B	RBF105	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT121018B	RBF180	RBS354715 RBS35477	RBS5037	RBS5038
RBT14101B	RBF195	RBS354715 RBS35477	RBS5037	RBS5039
RBT1891B	RBF270	RBS354720 RBS35479	RBS5037	RBS5039

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.