


Mecanismo de manija de la manija de la AMC, AMC.0 R2.0



Mecanismo de manejo de módulos AMC.0 Rev. 2,0, MTCA.1 y MTCA.4.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mecanismo completo de manija de tracción, diseñado para la activación de microinterruptores (hot-swap), incluye tubo de luz

Para todos los módulos nVent SCHROFF AdvancedMC

ESPECIFICACIONES

Tipo: Extractor

Tipo de producto: Maneja

Table 1/2

Número de catálogo	Característica de diseño	Material	Tipo de mango	Cantidad del paquete	Grado de inflamabilidad	Color
20849-153	Tamaño completo	Policarbonato	Tamaño completo único	1	UL® 94V-0	Negro
20849-151	Compacto	Policarbonato	Compacto único	1	UL® 94V-0	Negro

Número de catálogo	Característica de diseño	Material	Tipo de mango	Cantidad del paquete	Grado de inflamabilidad	Color
20849-156	Tamaño completo	Polycarbonato	Doble tamaño completo	1	UL® 94V-0	Negro
20849-152	Tamaño medio	Polycarbonato	Tamaño medio único	1	UL® 94V-0	Negro
20849-155	Tamaño medio	Polycarbonato	Doble tamaño mediano	1	UL® 94V-0	Negro

Table 2/2

Número de catálogo	Compatible con	Envío rápido
20849-153	Sistemas MicroTCA	No
20849-151	Sistemas MicroTCA	No
20849-156	Sistemas MicroTCA	No
20849-152	Sistemas MicroTCA	No
20849-155	Sistemas MicroTCA	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE