

# Tip-Up Handle piezas de repuesto

Piezas de montaje para barra de manija.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mango ajustable en incrementos de 30° mediante pulsador

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                                         |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de hardware                               |
| <b>Tipo:</b>                 | Tip-Up Handle Kit                             |

Table 1/1

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Material         | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------------|------------------|--------------|
| 10502-297          | 180mm    | 2                    | Aleación de zinc | No           |
| 10502-296          | 250mm    | 2                    | Aleación de zinc | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE