

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Power Utilities

CARACTERÍSTICAS

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de bloqueo
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de bloqueo
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo
21630-691	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-692	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-689	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-690	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-696	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-695	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-688	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-693	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-697	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-687	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio
21630-694	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio

Número de catálogo	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo
21630-686	Puerta de gabinete	IP20	Puerta doble de vidrio

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE