


# Módulo AMC con mango de tirón, AMC.0 R2.0



Panel frontal AdvancedMC que incluye mecanismo de manija y junta EMC para módulos AMC.0 Rev. 2,0.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la especificación AMC.0 R2.0

Para instalación en chasis MicroTCA o portadores AdvancedMC (por ejemplo, portadores convencionales, cutaway e híbridos)

## ESPECIFICACIONES

**Familia de productos:** AdvancedMC

**Tipo:** Módulo de relleno

**Tipo de producto:** Módulo de sistema

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Característica de diseño	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Envío rápido
20849-268	73.8mm	Tamaño medio	Aluminio	Pasivado	1	No
20849-127	73.8mm	Compacto	Acero inoxidable		1	No

Número de catálogo	Altura	Característica de diseño	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Envío rápido
20849-270	73.8mm	Tamaño completo	Aluminio	Pasivado	1	No
20849-128	73.8mm	Tamaño medio	Acero inoxidable		1	No
20849-129	73.8mm	Tamaño completo	Acero inoxidable		1	No
20849-269	148.8mm	Tamaño medio	Aluminio	Pasivado	1	No
20849-271	148.8mm	Tamaño completo	Aluminio	Pasivado	1	No
20849-131	148.8mm	Tamaño medio	Acero inoxidable		1	No
20849-132	148.8mm	Tamaño completo	Acero inoxidable		1	No

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**