


# Busbar con conexiones FASTON



Schroff Busbar es una tira o barra metálica, normalmente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos para la distribución local de energía de alta corriente.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Conexiones FASTON 6,3 x 0,8 mm

Se puede aserrar a la longitud requerida

Distribución de corriente vertical en gabinete

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Barra de autobús

Table 1/1

| Número de catálogo | Material | Acabado         | Número de polos | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 20100-010          | Cobre    | Estaño plateado | 1               | 1                    | No           |
| 20100-018          | Cobre    | Estaño plateado | 3               | 1                    | No           |
| 20100-006          | Latón    |                 | 2               | 1                    | No           |

| Número de catálogo | Material | Acabado         | Número de polos | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 20100-017          | Cobre    | Estaño plateado | 4               | 1                    | No           |
| 20100-015          | Latón    |                 | 4               | 1                    | No           |
| 20100-008          | Cobre    | Estaño plateado | 2               | 1                    | No           |
| 20100-007          | Latón    | Estaño plateado | 2               | 1                    | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**