


Kit PRO Unidad Enchufable Tipo Marco, con Capucha, Versión Blindada, 3 U, 12 HP, 227 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24813-062



Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga la acumulación electrostática; para formatos Euroboard.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se adapta a todos los productos conforme a IEC-60297-3-101

Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga la acumulación electrostática; para formatos Euroboard

Conectores utilizables bajo EN 60603?2 (DIN 41612)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 12HP

Fondo (D): 227mm

Tipo de mango: Trapezoide

Cantidad del paquete: 1

Tipo de junta: Textil EMC

Tipo de panel trasero: Conector único Cut-out

Tipo de placa de cubierta: Hood

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Refrigeración: Perforado

Apantallamiento EMC: Sí

Acabado: Anodizado; Pasivado


Material: Aluminio

Tipo de producto: Cassette

Tipo: Unidades Plug-in tipo Frame PRO con capucha

Gross Weight: 0.434kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE