


# Pieza de extremo de riel guía, tipo PCB de 4,4", ancho de ranura 2 mm, rojo

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**64560-057**



Piezas finales de plástico para guías individuales de varias piezas con pieza media de plástico o extrusión. Disponible como estándar, Accessory o tipos de PCB de 4,4". Las piezas finales pueden equiparse opcionalmente con un clip ESD, que garantiza el contacto conductivo entre la PCB y el riel horizontal. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO y EuropacPRO.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Piezas de extremo de carril guía (PBT) para guías individuales de varias piezas con pieza media de extrusión de plástico o aluminio.

La pieza final de los rieles guía se puede cortar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: 0 °C ... +60 °C.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Rail End Piece

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac

Tipo: 4,4" PCB

Compatible con: Subpistas; Casos; Chasis

Cantidad del paquete: 1

Unidad de paquete: Par

Material: Tereftalato de polibutileno

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiples. El precio es por artículo individual.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**