


Ángulo trasero robusto EuropacPRO para junta textil EMC



El perfil de esquina cubre la ranura entre el panel lateral y el panel trasero de un subrack. Necesario para un adecuado blindaje EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Requerido para el blindaje de la parte trasera

También se puede utilizar como cierre frontal cuando se utiliza un soporte de 19" ajustable en profundidad

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Tapa
Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo:	Accidentado
Compatible con:	Subpistas

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Altura	Unidad de paquete	Certificaciones
24566-497	6U	CPCI	2	265.9mm	Par	

Número de catálogo	Altura del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Altura	Unidad de paquete	Certificaciones
24566-197	3U	CPCI	2	132.6mm	Par	
24566-199	3U		2	132.6mm	Par	RoHS
24566-499	6U		2	265.9mm	Par	RoHS

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
24566-497	No
24566-197	No
24566-199	No
24566-499	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene EMC junta textil por separado.

El perfil de esquina no se puede utilizar junto con el adaptador para el montaje trasero.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE