


# Novastar Miembro de profundidad



Miembro de profundidad que es ajustable en incrementos de 1 U en la altura.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para la asamblea en los verticales del gabinete

Ajustable en incrementos de 1 U

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Corchete

Table 1/2

| Número de catálogo | Fondo  | Material | Acabado                | Cantidad del paquete | Tipo                   | Unidad de paquete |
|--------------------|--------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 27230-169          | 800mm  | Acero    | Aluminio-Zinc plateado | 2                    | Miembro de profundidad | Par               |
| 27230-171          | 1000mm | Acero    | Aluminio-Zinc plateado | 2                    | Miembro de profundidad | Par               |
| 27230-167          | 500mm  | Acero    | Aluminio-Zinc plateado | 2                    | Miembro de profundidad | Par               |
| 27230-168          | 600mm  | Acero    | Aluminio-Zinc plateado | 2                    | Miembro de profundidad | Par               |

| Número de catálogo | Fondo | Material | Acabado                | Cantidad del paquete | Tipo                   | Unidad de paquete |
|--------------------|-------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 27230-170          | 900mm | Acero    | Aluminio-Zinc plateado | 2                    | Miembro de profundidad | Par               |

| Table 2/2          |              |
|--------------------|--------------|
| Número de catálogo | Envío rápido |
| 27230-169          | No           |
| 27230-171          | No           |
| 27230-167          | No           |
| 27230-168          | No           |
| 27230-170          | No           |

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE