


Varistar Cable Route Adaptor Assembly Kit



El adaptador de ruta de cable permite un fácil agrupamiento y enrutamiento de cables en racks de red. El conjunto de montaje es necesario para los armarios sin el perfil de cubierta superior universal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adaptador de ruta de cable para el cable de guía en la parte superior de los gabinetes

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Compatible con	Fondo	Longitud	Material
21630-170	Kit de montaje	Adaptador de bandeja de cable	Contención de pasillo	1200mm	1200mm	Acero
21630-168	Kit de montaje	Adaptador de bandeja de cable	Contención de pasillo	1000mm	1000mm	Acero

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Compatible con	Fondo	Longitud	Material
21130-598	Kit de montaje		Contención de pasillo	58mm	100mm	Acero
21630-169	Kit de montaje	Adaptador de bandeja de cable	Contención de pasillo	1100mm	1100mm	Acero

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Certificaciones	Envío rápido
21630-170	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021		No
21630-168	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021		No
21130-598	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021	RoHS	No
21630-169	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE