


nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y el Clip nVent CADDY martillable pre-ensamblado

Se instala con solo un martillo

Se ajusta a la mayoría de las vigas

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 5:01
Acabado: Electrogalvanizado
De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Espesor (T): 12.5 mm

Anchura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

