

# Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)

## Data Solutions



La sección horizontal a 90 grados proporciona un cambio horizontal de 90 grados en la dirección de la guía de cables. Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm). La curvatura E se conecta a secciones rectas con kits de conexión de empalmes. Está diseñado para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.

### CARACTERÍSTICAS

La sección E-Bend horizontal de 90 grados proporciona un cambio horizontal 90 grados en la dirección de la guía de cables

Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm)

La curvatura E se conecta a secciones rectas con kits de conexión de empalmes

Está diseñado para cable de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| L90HB12GZ          | 10063              | Acero suave | Plateado         |           |                 | 1.52mm  |
| L90HB18G           | 10064              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |
| L90HB24W           | 29928              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| L90HB18BLK         | 10065              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| L90HB12BLK         | 10062              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| L90HB12W           | 29926              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| L90HB24BLK         | 17338              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| L90HB15W           | 29992              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| L90HB18GZ          | 10066              | Acero suave | Plateado         |           |                 | 1.52mm  |
| L90HB15BLK         | 29991              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| L90HB18W           | 29927              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| L90HB12G           | 10058              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**