

Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La mezcla está compuesta principalmente de óxido de cobre y aluminio

Se usa principalmente en aplicaciones de puesta a tierra y unión

El material de soldadura está en la parte superior del tubo y el material de ignición está en la parte inferior del tubo

Se empaquetan según su tamaño en tubos de plástico con tapas translúcidas

Tubos empaquetados en cajas de plástico junto con discos de metal

Cada conexión soldada utiliza un solo disco

No es explosivo

No está sujeto a ignición espontánea

Consulte los detalles específicos de conexión de nVent ERICO Cadweld para determinar los requisitos de materiales de soldadura

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con
--------------------	--------------------	--------------------

115	163050	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
150	163060	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
200	163070	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
25	163000	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
250	163080	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
32	163010	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
45	163020	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
500	163090	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
65	163030	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
90	163040	EN IEC® 62561-1 conexión permanente
15	163590	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.