

# Kit de poste a alma de raíl



## DIAGRAMAS



## CARACTERÍSTICAS

Brinda material para conectar directamente los postes al eje neutro del alma del raíl mediante el proceso exotérmico

Los kits incluyen una asignación de molde nVent ERICO Cadweld, herramienta de limpieza de molde, chispero encendedor, postes, arandelas y tuercas

## ESPECIFICACIONES

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Número de conexiones:</b>      | 1         |
| <b>Cantidad mínima de pedido:</b> | 50        |
| <b>Tipo de carril:</b>            | RI52;RI59 |

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                                                                                                      | Familia de moldes | Longitud (L) | Diámetro (Ø) | Tamaño de rosca (TS) | Montantes               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| PBK244             | Graphite,<br>Silicon Bronze,<br>Stainless Steel<br>302 (EN<br>1.4324), Acero<br>inoxidable 304<br>(EN 1,4301) | HV                | 49.27mm      | 9.5 mm       | 3/8" UNC             | Acero<br>inoxidable (1) |

| Número de catálogo | Material                                                                                    | Familia de moldes | Longitud (L) | Diámetro (Ø) | Tamaño de rosca (TS) | Montantes            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| PBK245             | Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acero inoxidable 304 (EN 1.4301) | HV                | 49.27mm      | 18.8 mm      | 5/8" UNC             | Acero inoxidable (1) |

Table 2/2


| Número de catálogo | Arandelas                             | Tuercas                                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PBK244             | 3/8" Silicon Bronze Lock Lavadora (1) | 3/8"-16 UNC Silicon Bronze Tuerca hexagonal (1) |
| PBK245             | 5/8" Silicon Bronze Lock Lavadora (1) | 5/8"-11 UNC Silicon Bronze Tuerca hexagonal (1) |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El marco de soldadora se vende por separado.

Se puede requerir un espacio entre los conductores. Vea la etiqueta del molde para obtener más información.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**