

Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-142/166



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Mordaza de terminal principal disponible para conductores más gruesos

La chapa de níquel es resistente a la corrosión

Soportes simples o dobles disponibles para fijar la barra colectora al raíl DIN

Barra rígida

Corte a la longitud según sea necesario

Instalación fácil y rápida

Cumple con RoHS


ESPECIFICACIONES

Material: Latón

Acabado: Niquelado

Número de catálogo	EB166	EB142
Número de artículo	568667	568668
Número de conexiones	166	142
Tamaño del conductor, IEC	1,5 - 10 mm ² varados	1,5 - 16 mm ² varados
Corriente nominal máxima	40A	63A
Sección transversal	64mm ²	80mm ²
Fondo (D)	8mm	8mm
Altura (H)	8 mm	10 mm
Anchura (W)	1000 mm	1000 mm
Tamaño de taladro (HS)	4.5 mm	5.5 mm
Tamaño de rosca (TS)	M4	M5
A	6 mm	7 mm
Par de apriete (TQ)	0.89 N·m	2 N·m
Peso por unidad	0.47 kg	0.58 kg
De conformidad con	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.