

Universal Barrier Panel for Unibody Free-stand, fits A=74 and C=12, Conductivo

NÚMERO DE CATÁLOGO

A74BP12G



El panel de guía de cables universal proporciona una solución de Tipo 1 para ayudar a reducir la amenaza de riesgos eléctricos como las descargas eléctricas o los arcos eléctricos añadiendo una barrera física dentro de un gabinete para separar la alta tensión de los componentes de baja tensión. Diseñada para entrar en gabinetes de soporte independiente o de montaje en piso con poste central, la guía de cables ayuda a minimizar el contacto incidental o la exposición a componentes de alta tensión mientras accede a equipos de baja tensión, tales como controles y dispositivos de programación.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-18; Type 1; File Number E482010

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529, IP20

CARACTERÍSTICAS

Cumple los requisitos de construcción UL Tipo 1 cuando se instala en un gabinete nVent HOFFMAN.

Placas de guía de cables superior e inferior incluidas para proporcionar una separación completa.

La placa de guía de cables principal tiene un extensor de 6 pulgadas para añadir flexibilidad al montar.

Las bisagras de liberación rápida se usan para asegurar la placa principal de guía de cables a la placa de guía de cables superior para simplificar la instalación.

Perno de tierra en la placa de guía de cables principal

Diseñado para los siguientes boletines: A21 (salvo los gabinetes CPX), A28M2, A28MM, A4L3D, A4L3, A4L, A21S4 (salvo los gabinetes CPX), A28S4, A4S2, A4S3, A4SL

Montaje en poste central desmontable o soldado en un gabinete; el panel de guía de cables no puede instalarse en gabinetes independientes o de montaje en piso sin un poste central.

Incluye herrajes y soportes de montaje.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 38418

Altura: 66mm

Anchura: 299mm

Material: Acero suave

Acabado: Galvanizado

Espesor: 1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE