


Terminal de conexión estampado



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para la sujeción del cable de tensión positiva del perno

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	Área de contacto	Fondo (D)	Altura (H)
LPA55312	Aluminio		12.7 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L38	Bronce	Estañado	9.53 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L12	Bronce	Estañado	12.7 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC55338	Bronce		9.53 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	Área de contacto	Fondo (D)	Altura (H)
LPC553L14	Bronce	Estañado	6.35 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC55314	Bronce		6.35 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
LPA55312	89 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L38	89 mm	0.18 kg	
LPC553L12	89 mm	0.18 kg	
LPC55338	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L14	89 mm	0.18 kg	
LPC55314	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE