


## Kits de barrera, montaje en soporte



Divide el ducto en dos o más compartimentos. Los soportes de acero con resorte chapado mantienen las guías de cables en su lugar mediante el ajuste por fricción dentro del ducto. Ordene la guía de cables y el soporte por separado. Incrementos de espaciado recomendados de 3 pies

### CARACTERÍSTICAS

---

Divide el ducto en dos o más compartimentos.

Los soportes de acero con resorte chapado mantienen las guías de cables en su lugar mediante el ajuste por fricción dentro del ducto.

Ordene la guía de cables y el soporte por separado. Incrementos de espaciado recomendados de 3 pies

ESPECIFICACIONES

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Código de color: | ANSI 61                       |
| Acabado:         | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color:           | Gris                          |
| Material:        | Acero suave                   |

| Table 1/1          |                    |                |        |         |        |         |
|--------------------|--------------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo           | Altura | Anchura | Fondo  | Espesor |
| F44BB2C            | 20270              | Kit de barrera | 102mm  | 102mm   | 25mm   | 1.9mm   |
| F66BB2C            | 20300              | Kit de barrera | 152mm  | 152mm   | 25mm   | 1.9mm   |
| F44BB3C            | 20290              | Kit de barrera | 102mm  | 102mm   |        | 1.9mm   |
| F44B360            | 20320              | Kit de barrera | 102mm  | 102mm   | 1524mm | 1.9mm   |
| F66B560            | 20340              | Kit de barrera | 152mm  | 152mm   | 3048mm | 1.9mm   |
| F66BB3C            | 20310              | Kit de barrera | 152mm  | 152mm   |        | 1.9mm   |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El paquete de placas de sello consta de cinco guías de cables o cinco soportes. Cada guía de cables tiene 60 pulgadas de largo.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.