

Placas de montaje | Armarios autoportantes, MP



La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje estándar. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Carga máxima: 6000 N.

Instrucciones de montaje: Use MPA para montar la MP dentro del armario. Ajustable en profundidad con el accesorio MPD.

Use el MPA para montar el MP dentro del gabinete; ajustable en profundidad con el accesorio MPD

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

3mm
- Acabado:

Galvanizado
- Material:

Acero suave

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Altura de la placa de montaje
MP1606		1600mm	600mm	25mm	1494mm
MP1608		1600mm	800mm	25mm	1494mm
MP1806	MP1806	1800mm	600mm	25mm	1694mm
MP1808	MP1808	1800mm	800mm	25mm	1694mm
MP2006	MP2006	2000mm	600mm	25mm	1894mm
MP2008	MP2008	2000mm	800mm	25mm	1894mm
MP1212		1200mm	1200mm	25mm	1094mm
MP1612		1600mm	1200mm	25mm	1494mm
MP1812	MP1812	1800mm	1200mm	25mm	1694mm
MP1816	MP1816	1800mm	1600mm	25mm	1694mm
MP2012	MP2012	2000mm	1200mm	25mm	1894mm
MP2016	MP2016	2000mm	1600mm	25mm	1894mm
MP1206		1200mm	600mm	25mm	1094mm
MP1208		1200mm	800mm	25mm	1094mm
MP1406		1400mm	600mm	25mm	1294mm
MP1408		1400mm	800mm	25mm	1294mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Altura de la placa de montaje
MP1610		1600mm	1000mm	25mm	1494mm
MP1810	MP1810	1800mm	1000mm	25mm	1694mm
MP2010	MP2010	2000mm	1000mm	25mm	1894mm
MP2210	MP2210	2200mm	1000mm	25mm	2094mm
MP2212	MP2212	2200mm	1200mm	25mm	2094mm
MP1804	MP1804	1800mm	400mm	25mm	1694mm
MP1805	MP1805	1800mm	500mm	25mm	1694mm
MP2004	MP2004	2000mm	400mm	25mm	1894mm
MP2005	MP2005	2000mm	500mm	25mm	1894mm
MP2206	MP2206	2200mm	600mm	25mm	2094mm
MP2208	MP2208	2200mm	800mm	25mm	2094mm
MP1410		1400mm	1000mm	25mm	1294mm
MP1412		1400mm	1200mm	25mm	1294mm
MP2014		1894mm	1294mm	25mm	1894mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Para un ancho de 1600 mm, la placa de montaje se suministra como dos placas de montaje de 800 mm de ancho y una placa intermedia.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.