

Perfiles de montaje 19" de altura parcial, CIPP



Estos perfiles parciales, que se pueden ajustar en altura y profundidad, permiten instalar equipos de 19" pero no impiden que los clientes puedan acceder a los componentes instalados en la placa de montaje dentro del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfiles verticales 19" de altura parcial para obtener un sistema de montaje en 482.6 mm (19") en todos los lados. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm utilizando los perfiles de fijación rápida CLPK.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Para ser utilizados con soportes CIC en armarios de 800 mm de ancho.

Comentario: se requieren soportes de 19 pulg, CIC o reductores de ancho, CWIR

Requisitos de montaje: para usarse con soportes CIC en gabinetes de 800 mm de ancho

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm
Material: Acero suave
Acabado: Zinc plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Material del armario
CIPP06	CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Acero suave
CIPP09	CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Acero suave
CIPP10	CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Acero suave
CIPP11	CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Acero suave
CIPP13	CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Acero suave
CIPP15	CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Acero suave
CIPP18	CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.