

Subpanel parcial y subpanel de montaje lateral ProLine G2



El subpanel parcial ProLine G2 se fija al marco o al riel sujetador y facilita el montaje de componentes sin consumir en exceso espacio interno; también está disponible en una configuración de montaje lateral.

CARACTERÍSTICAS

Indicador 12 (2.5 mm) de acero dulce; disponible estándar pintado de blanco o acabado conductor

Bridas en los cuatro lados para mayor rigidez

Los subpaneles parciales se pueden colocar en la posición más atrás del gabinete a cualquier altura vertical en incrementos de 25 mm o en cualquier profundidad usando rejillas de montaje (no incluidas)

Los subpaneles parciales de montaje lateral pueden colocarse a ambos lados en cualquier altura vertical en incrementos de 25 mm.

Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
P2PP1110	33545	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP1110G	33574	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP1112	33546	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP1112G	33575	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP114	33542	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP114G	33568	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP116	33543	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP116G	33572	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP118	33544	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP118G	33573	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP510	33524	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP510G	33553	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP512	33525	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP512G	33554	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP54	33518	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP54G	33547	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP56	33522	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP56G	33548	Acero suave		Galvanizado	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
P2PP58	33523	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP58G	33552	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP710	33532	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP710G	33558	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP712	33533	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP712G	33562	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP74	33526	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP74G	33555	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP76	33527	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP76G	33556	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP78	33528	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP78G	33557	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP910	33537	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP910G	33566	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP912	33538	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP912G	33567	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP94	33534	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP94G	33563	Acero suave		Galvanizado	No
P2PP96	33535	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP96G	33564	Acero suave		Galvanizado	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
P2PP98	33536	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PP98G	33565	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM1110	33601	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM1110G	33625	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM114	33596	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM114G	33622	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM115	33602	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM115G	33626	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM116	33597	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM116G	33623	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM118	33598	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM118G	33624	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM510	33582	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM510G	33606	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM54	33576	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM54G	33603	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM55	33583	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM55G	33607	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM56	33577	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM56G	33604	Acero suave		Galvanizado	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
P2PPSM58	33578	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM58G	33605	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM710	33587	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM710G	33613	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM74	33584	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM74G	33608	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM75	33588	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM75G	33614	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM76	33585	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM76G	33611	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM78	33586	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM78G	33612	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM910	33594	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM910G	33618	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM94	33591	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM94G	33615	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM95	33595	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM95G	33621	Acero suave		Galvanizado	No
P2PPSM96	33592	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM96G	33616	Acero suave		Galvanizado	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
P2PPSM98	33593	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PPSM98G	33617	Acero suave		Galvanizado	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE