

Placa de montaje con respiradero ProLine G2



La placa de montaje con respiradero se usa junto con las cubiertas de la base del zócalo con respiradero para enfriar pasivamente los componentes electrónicos dentro de un gabinete, mientras se mantiene la clasificación NEMA 12. La placa de montaje con respiradero está construida de manera similar a la placa de montaje G2 estándar, pero en lugar de varias de las placas hay un filtro de aluminio o una combinación de filtros, protegidos en la parte superior e inferior por placas con respiradero que facilitan el paso del aire. Cada solución de placa de montaje tiene una sola entrada ajustable con una junta de espuma que permite la entrada de cables al gabinete. Aunque la solución es robusta, no se recomienda pararse directamente sobre la placa/el filtro con respiradero.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de ajuste limitada de las placas para el reposicionamiento del punto de acceso; junta adicional suministrada de serie

Herrajes de instalación incluidos

La base del zócalo y las cubiertas de la base del zócalo con respiradero se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.9mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Cantidad de tapas pasacables	Cantidad de filtros	Material	Envío rápido
P2BGPV165	31045	1	2	Acero suave	No
P2BGPV185	31048	1	2	Acero suave	No
P2BGPV126	31042	2	1	Acero suave	No
P2BGPV128	31043	3	1	Acero suave	No
P2BGPV66	31057	2	1	Acero suave	No
P2BGPV68	31058	3	1	Acero suave	No
P2BGPV106	31036	2	3	Acero suave	No
P2BGPV108	31037	3	3	Acero suave	No
P2BGPV166	31046	2	2	Acero suave	No
P2BGPV186	31051	2	2	Acero suave	No
P2BGPV86	31064	2	2	Acero suave	No
P2BGPV88	31065	3	2	Acero suave	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las especificaciones de los marcos de doble bahía se comunican por bahía individual.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.