

Puertas superpuestas ProLine



Las puertas superpuestas ProLine proporcionan un sistema de puertas para el frente abierto de ancho completo de marcos de 800, 1000, 1200 y 1600 mm de ancho. La puerta primaria asegura un sello hermético al polvo mediante un sistema de cierres de rodillo de 3 puntos operado por una manija abatible al ras de ProLine.

CARACTERÍSTICAS

El diseño de la puerta primaria/adyacente superpuesta permite un acceso sin obstrucciones.

Equipado con un mango abatible al ras ProLine

La barra de la puerta desmontable se incluye en cada puerta.

La puerta primaria tiene bisagras en el lado derecho.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Dimensiones	Compatible con bastidor	Color	Código de color
PTOD1212	29825	Acero suave	1139 x 1191mm	1200 x 1200mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD1412	29826	Acero suave	1339 x 1191mm	1400 x 1200mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD148	19764	Acero suave	1339 x 792mm	1400 x 800mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD1612	19775	Acero suave	1539 x 1191mm	1600 x 1200mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD168	19765	Acero suave	1539 x 792mm	1600 x 800mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD1810	19767	Acero suave	1739 x 992mm	1800 x 1000mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD1812	19776	Acero suave	1739 x 1191mm	1800 x 1200mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD1816	19783	Acero suave	1739 x 1591mm	1800 x 1600mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD1818	29827	Acero suave	1739 x 1791mm	1800 x 1800mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD188	19766	Acero suave	1739 x 792mm	1800 x 800mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD2010	19771	Acero suave	1939 x 992mm	2000 x 1000mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD2012	19777	Acero suave	1939 x 1191mm	2000 x 1200mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD2012SS	19778	Acero inoxidable 304	1939 x 1191mm	2000 x 1200mm		
PTOD2016	19784	Acero suave	1939 x 1591mm	2000 x 1600mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD2018	29828	Acero suave	1939 x 1891mm	2000 x 1800mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD208	19768	Acero suave	1939 x 792mm	2000 x 800mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD2210	19773	Acero suave	2139 x 992mm	2200 x 1000mm	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Dimensiones	Compatible con bastidor	Color	Código de color
PTOD2212	19782	Acero suave	2139 x 1191mm	2200 x 1200mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD2212SS	19781	Acero inoxidable 304	2139 x 1191mm	2200 x 1200mm		
PTOD228	19772	Acero suave	2139 x 792mm	2200 x 800mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD712	19774	Acero suave	639 x 1191mm	700 x 1200mm	Gris claro	RAL 7035
PTOD78	19763	Acero suave	639 x 792mm	700 x 800mm	Gris claro	RAL 7035

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE