

# Zócalo del./trasero, 200x800

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### PF2080



El zócalo delantero y trasero permite disponer el cableado sin restricciones de acuerdo con la norma VDE 0113. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sección frontal y posterior de zócalo. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PS se piden por separado. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 200 mm se suministran con tapa posterior para cableado formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado en cada lado para una mayor rigidez.

Material: Piezas de esquina de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP.

Instrucciones de montaje: Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez.

Beneficio: el zócalo permite fijar los gabinetes al piso sin necesidad de acceder al interior

Comentario: el zócalo frontal y trasero PF, puede montarse junto con los paneles laterales PS; si se va a crear un sistema de gabinetes con varios gabinetes, los paneles laterales deberán montarse sólo al inicio y al final

Comentario: para reforzar los zócalos combinados, deben usarse perfiles de combinación de zócalos PCP/PCPK

Requisitos de montaje: agregue los paneles laterales PS para obtener un zócalo completo; cuando combine gabinetes, se recomienda añadir paneles transversales PCP, para soportar ductos de cables y una rigidez adicional

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: PF2080

Altura: 200mm

Anchura: 800mm

Fondo: 63mm

Material del armario: Acero suave

Familia de productos: Libre-permanente

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Umbra Gray

Código de color: RAL 7022

Espesor: 1.5mm

Cantidad del paquete: 1

Peso: 8.1kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Para armarios de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE